




85121100



Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor	Ja
--------------------------------	----

Belysning

LED-lampans effekt	250 W
--------------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

framkants dimmer	Ja
bakkantsdimmer	Ja

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	5 - 70 W
--------------------------	----------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,30 W
----------------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32 mm
----------------	-------

Text

Dimrings princip	Automatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process)
Expansionsenhet ingång	Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar