



EH209



IP20



### Interrupteur horaire 1 voie 24H 2M sans réserve de marche ni aiguilles

#### Caractéristiques techniques

##### Équipement

Nombre de canaux 1

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 1000 W

Lampe à incandescence de puissance 1000 - 1000 W

##### Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

##### Raccordement

Nombre de contacts 1

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 36 mm

Profondeur 54 mm

##### Textes

Type de commutation Inverseur, comme NF ou NO

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

##### Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6) 4 A

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Puissance

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

##### Réglages

Cycles de programmation Cycles de programmation 24 heures

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui