



EH209



## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1w 16A, zonder wijzers

### Technische karakteristieken

#### Uitrusting

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Energieverbruik in bedrijf  | 0,50 VA       |
| Gloe- en halogeenlamp 230 V | 1000 W        |
| Vermogen gloeilamp          | 1000 - 1000 W |

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal kanaalfuncties | 1 |
|-----------------------|---|

#### Aansluiting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 1 |
|------------------|---|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 90 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Diepte  | 54 mm |

#### Teksten

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Schakelmodus | Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail                           |

#### Elektrische Stroom

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 4 A |
|-------------------------------|-----|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Vermogen

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Verliesvermogen bij volle belasting | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

#### Instellingen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Programmacycli | Programmacyclus: 24 uur |
|----------------|-------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|