



EH209



IP20



Interr. hor. 1 canal básico 24h s/res 2M

Características técnicas

Equipamento

Número de canais 1

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1000 W

Potência lâmpadas incandescentes 1000 - 1000 W

Funções

Número de canais em operação 1

Conexão

Número de contactos 1

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Capacidade

Número de módulos 2

Dimensões

Altura 90 mm

Largura 36 mm

Profundidade 54 mm

Texto

Modo de comutação Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Corrente elétrica

Potência máx. (cos phi 0,6) 4 A

Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Potência

Potência dissipada a plena carga 1 W

Modo de configuração

Ciclos do programa Ciclo de programas: 24 horas

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim