



EH209

**Interr. hor. 1 canal básico 24h s/res 2M****Características técnicas****Equipamento**

Número de canais

1

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Potência**

Consumo de energia em operação

0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V

1000 W

Potência lâmpadas incandescentes

1000 - 1000 W

**Funções**

Número de canais em operação

1

**Ligações**

Número de contactos

1

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

-10 - 55 °C

**Capacidade**

Número de módulos

2

**Dimensões**

Altura

90 mm

Largura

36 mm

Profundidade

54 mm

**Textos**

Modo de comutação

Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação

Para montagem em calha DIN

**Intensidade de corrente**

Potência máx. (cos phi 0,6)

4 A

**Textos**

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

**Potência**

Potência dissipada a plena carga

1 W

**Modo de configuração**

Ciclos do programa

Ciclo de programas: 24 horas

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim