



EH209



IP20



**Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (bez rezervy chodu)**

**Technické vlastnosti**

**Vybavení**

Počet kanálů 1

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Výkon**

Příkon během provozu 0,50 VA

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 1000 W

Napájení žárovky 1000 - 1000 W

**Funkce**

Počet funkčních kanálů 1

**Připojení**

Počet kontaktů 1

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 55 °C

**Kapacita**

Počet modulů 2

**Rozměry**

Výška 90 mm

Šířka 36 mm

Hloubka 54 mm

**Texty**

Způsob zapojení Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

**Elektrický proud**

Max. výkon (cos  $\phi$  0,6) 4 A

**Texty**

Typ připojení Se šroubovými svorkami

**Výkon**

Ztráta výkonu při plném zatížení 1 W

**Nastavení**

Cykly programu Cyklus programu: 24 hodin

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano