




20261909

## Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

#### Stroom / temperatuur

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominale stroom    | 5 A  |
| Max. schakelstroom | 10 A |

#### Spanning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230-230 V |
|-------------------|-----------|

#### Voeding

|                  |         |
|------------------|---------|
| Voedingsspanning | 230 VAC |
|------------------|---------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Instellingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Instelling comfort temperatuur | 5 - 30 °C |
|--------------------------------|-----------|

#### Materiaal

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Kleur                 | Polarwit            |
| RAL-code              | 9010                |
| Afwerking oppervlakte | Mat                 |
| Materiaal             | Metaal<br>Kunststof |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 71 mm    |
| Breedte | 71 mm    |
| Diepte  | 47,50 mm |

#### Schermb

|             |     |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

#### Samenstelling

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 0,50 K            |
| Type thermostaat           | Ruimtethermostaat |
| Type sensor                | Bimetaal          |
| Met verwarming             | Ja                |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Aansluiting

|               |           |
|---------------|-----------|
| Soort contact | 1x wissel |
|---------------|-----------|

#### Compatibiliteit

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Type HVAC-regeling | Verwarming<br>Koeling |
|--------------------|-----------------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Teksten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montagewijze                  | Zonder spreidklemmen          |
| Aansluitwijze                 | Met steekklemmen              |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling |
| Opdruk                        | Met opdruk                    |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |