



HWX020H

Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

Características técnicas

Potencia

| | |
|---------------------|--------|
| Consumo de arranque | 300 VA |
| Consumo en uso | 5 VA |

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP4X |
|-------------------------------------|------|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Tensión

| | |
|---|-----------|
| Tensión circuito de mando en AC | 24 - 30 V |
| Tensión circuito de mando en DC | 24 - 30 V |
| Tensión asignada de aislamiento U_i | 480 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp}) | 6000 V |

Sostenibilidad

| | |
|----------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |