



HWX020H

### Shuntutlösare 24-30V AC/DC (SH)

#### Tekniska egenskaper

##### Ström

Absorberad startström	300 VA
Driftförbrukning	5 VA

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

##### Spänning

Styrspänning AC	24 - 30 V
Styrspänning DC	24 - 30 V
Nominell isolationsspänning $U_i$	480 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	6000 V

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja