




TG018

**Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M**

**Tekniska egenskaper**

**Kabel**

|            |       |
|------------|-------|
| Kabellängd | 500 m |
|------------|-------|

**Anslutning**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Med bussystem KNX radio | Nej |
|-------------------------|-----|

**Material**

|      |      |
|------|------|
| Färg | Grön |
|------|------|

**Användningsförhållanden**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -30 - 70 °C |
|------------------|-------------|

**Anslutning**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Ledararea | 0,80 - 0,80 mm <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |