



384603



#### Puls. rot. comm. 1930, Glas, Palazzo

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

##### Arquitectura

Elemento de control/operación	Maneta rotativa corta
Número de polos	1

##### Materiales

Material	Metal
Transparente	Plástico

No

##### Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

##### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

##### Controles e indicadores

Número de teclas	0
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

##### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

##### Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

##### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

#### Características técnicas

Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic
---