




EG403E



### Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours, version évoluée

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
---	--------

##### Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	4

##### Equipement

Précision de marche par jour	0,20 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	4

##### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Fonction	Avec fonction d'impulsion Verrouillage des touches par code PIN Simulation de présence Avec compteur d'heures de fonctionnement

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	69 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

##### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---