



EG403E



Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	230 - 230 V
--	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
---	--------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	4

Équipement

Précision de marche par jour	0.20 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	4

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Fonction	Avec fonction d'impulsion Verrouillage des touches par code PIN Simulation de présence Avec compteur d'heures de fonctionnement

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	69 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---