



EG403E



Programmaklok digitaal, weekprogramma, 2 wissel + 2 maak 10 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
-----------------------------	--------

Functies

Gangreserve in jaren	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal functiekanalen	4

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	0,20 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	4

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met impulsfunctie Toetsvergrendeling via PIN Aanwezigheidssimulatie Met bedrijfsurenteller

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	71 mm
Diepte	69 mm

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------