



EG403E



Digitální spínací hodiny týdenní, 4 kanálové

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1500 W
---------------------------------------	--------

Funkce

Rezerva chodu v letech	5 y
Se sítovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	4

Vybavení

Přesnost na den	0,20 s
S impulzním programem	Ano
Počet kanálů	4

Nastavení

Denní program	Ne
Týdenní program	Ano
Roční program	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²

Texty

Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Funkce	S pulzní funkcí Zámek klíče pomocí kódu PIN Simulace přítomnosti S čítačem provozních hodin

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	69 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy	1 min
--	-------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---