



75664590



Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Dimensions

Hauteur 149,20 mm
Largeur 88,50 mm
Profondeur 16,65 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 10

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Matière Verre
Finition de la surface Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Étiquetées, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, variation, store et température
Avec fonction protection de vanne
Fonctions d'aide activables
Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et
protection antigel/surchauffe
Protection Avec protection de démontage
Température Mesure de température par capteurs de température internes et/
ou objet de communication externe (rapport de pondération
paramétrable)
Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de
communication

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui