



75664590



**Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre blanc polaire**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	149,20 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	10
---------------------------------	----

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matière	Verre
Finition de la surface	Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Textes**

Function	Pour fonctions de commutation, variation, store et température Avec fonction protection de vanne Fonctions d'aide activables
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
Protection	Avec protection de démontage
Température	Mesure de température par capteurs de température internes et/ou objet de communication externe (rapport de pondération paramétrable) Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de communication

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui