



75664590



B.IQ Przycisk 4-kr z reg. temp. i wyśw. szkło białe

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Tak
-------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	149,20 mm
Szerokość	88,50 mm
Głębokość	16,65 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	10
---------------------------	----

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Połysk

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Tak
-----------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury Z funkcją ochrony zaworów Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przegrzaniem
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji ważności pomiarów) Udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak