



75664590



**Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v glas, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcies**

Met ruimtethermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 149,20 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 16,65 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 10

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie  
Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/  
warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-  
object (waarderingsverhouding instelbaar)  
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-  
object

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja