



75664599



Tec. con term. B.IQ 4 fases bl. polar

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

Dimensiones

Altura	149,20 mm
Anchura	88,50 mm
Profundidad	15 mm

Equipo

Número de puntos de activación	10
--------------------------------	----

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Material	Termoplástico
Acabado de la superficie	Mate

Pantalla

Con visualizador	Sí
------------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Función	Para las funciones comutación, pulsador, regulación, persiana y termostato Con función de protección de válvula Se puede activar la función de ayuda por teclas
Modo de funcionamiento	Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Protección	Con protección para evitar el desmontaje
Temperatura	Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/u objeto de comunicación externo (relación de ponderación parametrizable) Preparación del valor de medición interno de la temperatura mediante el objeto de comunicación

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí