



75664599



Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, kunststof polarwit mat

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 149,20 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 15 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 10

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Met ventielbeschermingsfunctie
Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/
warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-
object (waarderingsverhouding instelbaar)
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-
object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja