



75664599



## Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΛΕΥΚΟ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

#### Διαστάσεις

Ύψος 149,20 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 15 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 10

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

#### Οθόνη

Με οθόνη Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη  
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας  
Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/ και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης)

Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι