



75664593



Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	149,20 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	10
---------------------------------	----

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Matière	Métal
	Acier inoxydable
Finition de la surface	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, variation, store et température Avec fonction protection de vanne Fonctions d'aide activables
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
Protection	Avec protection de démontage
Température	Mesure de température par capteurs de température internes et/ ou objet de communication externe (rapport de pondération paramétrable) Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de communication

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui