



75664593



Tecl. con term. B.IQ 4 fases acero

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Dimensiones

Altura 149,20 mm

Anchura 88,50 mm

Profundidad 16,65 mm

Equipo

Número de puntos de activación 10

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Material Metal
Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Pantalla

Con visualizador Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
Con función de protección de válvula
Se puede activar la función de ayuda por teclas

Modo de funcionamiento Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Temperatura Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/u objeto de comunicación externo (relación de ponderación parametrizable)
Preparación del valor de medición interno de la temperatura mediante el objeto de comunicación

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí