



75664593



**Tec. con term. B.IQ 4 fases acero**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Funciones**

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	149,20 mm
Anchura	88,50 mm
Profundidad	16,65 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación	10
--------------------------------	----

**Controles e indicadores**

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

**Materiales**

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Material	Metal Acero inoxidable
Acabado de la superficie	Mate

**Pantalla**

Con visualizador	Sí
------------------	----

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Texto**

Funció	Para las funciones comutación, pulsador, regulación, persiana y termostato Con función de protección de válvula Se puede activar la función de ayuda por teclas
Modo de funcionamiento	Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/ calor
Protección	Con protección para evitar el desmontaje
Temperatura	Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/u objeto de comunicación externo (relación de ponderación parametrizable) Preparación del valor de medición interno de la temperatura mediante el objeto de comunicación

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí