



75664593



Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ ušlecht. nerez. ocel

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ano
---------------------------	-----

Rozměry

Výška	149,20 mm
Šířka	88,50 mm
Hloubka	16,65 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	10
-----------------------	----

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Materiál	Kov Nerezová ocel
Povrchová úprava	Matná

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Obrazovka

S displejem	Ano
-------------	-----

Texty

Funkce	Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu S funkcí ochrany ventilu Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat
Provozní režim	Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Teplota	Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty a/nebo externího komunikačního objektu (parametrizovatelný vážený poměr) Poskytování hodnoty vnitřní teploty prostřednictvím komunikačního objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano