



75664593



Tryckknapp, B.IQ, KNX, 4 vippor, RTR display, Rostfritt stål

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Dimensioner

Höjd	149,20 mm
Bredd	88,50 mm
Djup	16,65 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	10
----------------------	----

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Rostfritt stål
RAL-kod	9022
Material	Metall Rostfritt stål
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Ja
-------------	----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostadfunktioner Med ventilskyddsfunktion Knappens hjälpfunktion kan aktiveras
Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras) Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja