



75664592



#### Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir

##### Caractéristiques techniques

###### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

###### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

###### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

###### Dimensions

Hauteur	149,20 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

###### Equipement

Nombre de points d'exploitation	10
---------------------------------	----

###### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

###### Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Verre
Finition de la surface	Brillant

###### Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

###### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

###### Textes

Function	Pour fonctions de commutation, variation, store et température Avec fonction protection de vanne Fonctions d'aide activables
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
Protection	Avec protection de démontage
Température	Mesure de température par capteurs de température internes et/ ou objet de communication externe (rapport de pondération paramétrable) Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de communication

###### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----