



16241404

Touche avec inscription « 0 », B.7, alu mat, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité Laqué

Dimensions

Hauteur	54,90 mm
Largeur	55,70 mm
Profondeur	22 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui