



16241404

Wip met opdruk "0" en lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Enkele toets

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 54,90 mm

Breedte 55,70 mm

Diepte 22 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK05

Teksten

afdruk Met opdruk "0"

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: serie-drukknop enkelvoudig

schakelaar/-impulsdrukknop Voor meerpolege schakelaars

Geschikt voor

Serie berker S.x

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja