



75664594



**Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, alu, alu anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Dimensions**

Hauteur 149,20 mm  
 Largeur 88,50 mm  
 Profondeur 16,65 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 10

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Aluminium  
 Code RAL 9006  
 Matière Aluminium  
 Finition de la surface Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Textes**

Function Pour fonctions de commutation, variation, store et température  
Avec fonction protection de vanne  
Fonctions d'aide activables

Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et  
protection antigel/surchauffe

Protection Avec protection de démontage

Température Mesure de température par capteurs de température internes et/  
ou objet de communication externe (rapport de pondération  
paramétrable)  
Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de  
communication

**Durabilité**

Conformité REACH Oui