



75664594



Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, alu, alu anodisé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance

Oui

Dimensions

Hauteur

149,20 mm

Largeur

88,50 mm

Profondeur

16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation

10

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

Matières

Couleur

Aluminium

Code RAL

9006

Matière

Aluminium

Finition de la surface

Mat

Ecran

Avec écran d'affichage

Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Textes

Function

Pour fonctions de commutation, variation, store et température
Avec fonction protection de vanne
Fonctions d'aide activables

Mode de fonctionnement

Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et
protection antigel/surchauffe

Protection

Avec protection de démontage

Température

Mesure de température par capteurs de température internes et/
ou objet de communication externe (rapport de pondération
paramétrable)
Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de
communication

Durabilité

Conformité REACH

Oui