



REU021X



Demi-module d'appel 2 fils 1 bouton poussoir porte nom LED one

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	49 x 85 mm
Hauteur	49 mm
Largeur	85 mm

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

Commandes et indicateurs

Temps de fermeture du poussoir d'appel	3 s
Nombre de boutons d'appels	1

Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

Réglages

Nombre d'utilisateurs	1
-----------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----