



REU021X



1-voudige drukknop-halfmodule, 2-draads, voor deurstation elcom.one

Technische eigenschappen

Afmetingen

Afmetingen	49 x 85 mm
Hoogte	49 mm
Breedte	85 mm

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Compatibiliteit

Installatietechniek voor deurcommunicatie	2-draads
---	----------

Bediening en signalering

Sluitingstijd oproep-toets	3 s
Aantal beltoetsen	1

Functies

Functie	Aanbellen
---------	-----------

Instellingen

Aantal gebruikers	1
-------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----