

**FW sup. IP44 PT a.500 l.1050, 144M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	12
Número de filas	12
Número de secções	4
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

**Capacidade**

Número de módulos	144
-------------------	-----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	500 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	165 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1

**Dimensões**

Número de unidades de largura	48
-------------------------------	----

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim

**Ligações**

Número de entradas de condutores	16
----------------------------------	----

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP44

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----