




11371626

## Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Antracit   |
| RAL-kod      | 7016       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|               |          |
|---------------|----------|
| Höjd          | 56 mm    |
| Bredd         | 56 mm    |
| Djup          | 16,30 mm |
| Axel diameter | 4 mm     |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Präglad   | Med tryckt symbolkurva |
| Utförande | För skruvfästning      |

#### Lämplig för

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |