



LFS400603VERZ

Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Matières

Matière	Aacier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

LFS 40x60

Illustrations | dessins

