



11371606

Накладка для поворотного диммера, антрацит В.х

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7016

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 56 mm

Ширина 56 mm

Глибина 16,30 mm

Вісь діаметра 4 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так