



TYM632C



IP20



Attuatore KNX 12 motori per veneziane 4A/230V configurazione in ETS 10M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Materiali

Colore Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Corrente

Corrente nominale 4 A

Max. corrente di commutazione 4 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 6 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 10

Testo

Funzione Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
Con funzione parasole

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Modalità di esercizio La modalità di funzionamento può essere impostata per la
tapparella / tenda da sole