



FP74SN2

**univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x1050x205**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1100 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Sprzęt**

Liczba rzędów	7
---------------	---

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----