




10142614

Рамка 4X нержавіюча сталь R.8

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	4
------------------	---

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Глянцевий Матовий
Матеріал	Нержавіюча сталь
Обробка	Абразивно оброблений Струменево оброблений

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	303 mm
Глибина	7,50 mm

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний
-----------------------------------	-------------------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Тексти

Режим встановлення	Для вертикального та горизонтального монтажу
--------------------	--