



FL216B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 650mm l 400mm p 200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Équipement

Nombre de rangées	4
-------------------	---

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	No

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui