




FL216B

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	650 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	200 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	0
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Equipaggiamento

Numero di file	4
----------------	---

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----