




FL216B

orion plus IP66 Porta Opaca altura 650 largura 400 profundidade 200

Características técnicas

Dimensões

Altura	650 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	0
--	---

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com vidro

Equipamento

Número de filas	4
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim