



FL216B

Шафа з поліестру ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X400X200мм

Технічні характеристики

Розміри

| | |
|-----------------------|--------|
| Висота | 650 mm |
| Ширина | 400 mm |
| Глибина | 200 mm |
| Товщина бічної стінки | 2 mm |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP66 |
| Клас захисту | Клас ізоляції II |
| Тип блокування | 3-сторонній 7 мм Ключовий замок |
| Ударостійкість IK | IK10 |

Обладнання

| | |
|--|---|
| Кількість отворів у фланцевій пластині | 0 |
|--|---|

Установлення, монтаж

| | |
|--|--------------------|
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |
| Підходить для зовнішнього використання | Так |

Матеріали

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Colour | Світло-сірий |
| Код RAL | 7035 |
| Обробка | Необроблений |
| Матеріал | Поліестер, армований скловолокном |

Обладнання

| | |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 4 |
|----------------------|---|

Кришка, дверцята

| | |
|-------------------------|----|
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків | 2 |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 A |
|-------------------|-------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| Відповідність RoHS | Так |