



FL213B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 400mm p 200mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur de la paroi latérale	2 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

##### Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

##### Équipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	No

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui