



FL213B

Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	500 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	200 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP66
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	triangular de 7 mm Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	0
--	---

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Equipo

Número de filas	3
-----------------	---

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	2
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí