



FL213B

orion+ Obudowa poliestru 500x400x200mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	200 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

##### Sprzęt

Liczba rzędów	3
---------------	---

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak