



FL213B

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 400X500X200**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ύψος                       | 500 mm |
| Πλάτος                     | 400 mm |
| Βάθος                      | 200 mm |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 2 mm   |

**Ασφάλεια**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP66                                  |
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II                  |
| Τύπος κλειδώματος         | 3 πλευρών 7 mm<br>Κλειδαριά με κλειδί |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK10                                  |

**Εξοπλισμός**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 0 |
|------------------------------------|---|

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                 |

**Υλικά**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι                     |
| Κωδικός RAL | 7035                             |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο                      |
| Υλικό       | Πολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί |

**Εξοπλισμός**

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 3 |
|----------------|---|

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1   |
| Αριθμός κλειδαριών      | 2   |
| Με διάφανη πόρτα        | Όχι |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|