




11371424

S.1/B.x - botão controlo veloc., alum mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	56 mm
Profundidade	16,30 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Impressão	Com símbolo de curva impresso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

S.x/B.x	
---------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim